



Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 12 V, Tipo: M12TLED



Datos de pedido

Número de pedido	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada. Linternas portátiles con cabezal de lámpara LED regulable.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Idóneo para:

Milwaukee 12 V baterías MB12.

Suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Descripción técnica

Quality Dress	M12TLED-0
Tensión de batería	12 V
Clase de protección IP	IP 54

Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado	120 lm
Suministro de energía	a batería
Ángulo de giro	0 - 90 grados
Atributo del nombre de producto	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
lones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC