



## Instrumento de medición de palanca sensitiva Tesastast Longitud del brazo palpador 12,5 mm, Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,4/29mm



### Datos de pedido

Número de pedido	436205 0,4/29
GTIN	7630041110456
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

#### Con lectura de 1/100.

**TESA** Mecanismo de medición montado en rubíes con cono de medición de MD. Carcasa resistente monobloque; antimagnética. **Swiss Made.**

#### Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

#### Suministro:

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

#### Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centrado n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

**Pieza de repuesto:**

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

**Nota:**

**Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01:** margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.

## Descripción técnica

Ø de carcasa	29 mm
Lectura	0,01 mm
Margen de medición por cada dirección	0,4 mm
Fuerza de medición	0,15 N
Ángulo de giro	2×120 grados
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Longitud de brazo palpador	11,8 mm
Ø bola de medición	2 mm
Norma	DIN 2270
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

## Servicios

Calibración Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibración DAkkS Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG

## Accesorios

Palpador de MD, longitud de brazo palpador 12,5 mm Ø bola de medición 2R mm	436315 2R
---	-----------

Palpador de MD, longitud de brazo palpador 12,5 mm Ø bola de medición 1 mm	436315 1
Soporte de centrado Tipo	436512
Palpador de MD, longitud de brazo palpador 12,5 mm Ø bola de medición 2 mm	436315 2
Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm	359680 120
Soporte cuadrangular para comparador pequeño	436510