



**Instrumento de medición de palanca sensitiva Rubytast longitud de brazo palpador 12,5 mm con esfera de rubí, Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,4/29mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	436206 0,4/29
GTIN	7630041110579
Clase de artículo	45A

## Descripción

### Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

### Con lectura de 1/100.

Con esfera de rubí.

**TESA** Mecanismo de medición montado en rubíes. Carcasa resistente monobloque; antimagnética. **Swiss Made.**

### Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

### Suministro:

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

### Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

**Pieza de repuesto:**

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

**Nota:**

**Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01:** margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.

## Descripción técnica

Fuerza de medición	0,15 N
Margen de medición por cada dirección	0,4 mm
Ø de carcasa	29 mm
Lectura	0,01 mm
Ángulo de giro	2×120 grados
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Longitud de brazo palpador	11,8 mm
Ø bola de medición	2 mm
Norma	DIN 2270
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

## Servicios

Calibración Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibración DAkkS Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG

## Accesorios

436315 2R

Palpador de MD, longitud de brazo palpador 12,5 mm Ø  
bola de medición 2R mm

Soporte cuadrangular para comparador pequeño

436510

Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm

359680 120

Palpador de MD, longitud de brazo palpador 12,5 mm Ø  
bola de medición 2 mm

436315 2

Soporte de centrado Tipo

436512

Palpador de MD, longitud de brazo palpador 12,5 mm Ø  
bola de medición 1 mm

436315 1