



Instrumento de medición de palanca sensitiva Tesast Longitud del brazo palpador 36,5 mm, Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,25/29mm



Datos de pedido

Número de pedido	436225 0,25/29
GTIN	7630041110470
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

Comparador de palanca sensitiva con **brazo palpador largo. Lectura de 1/100.**

TESA Mecanismo de medición montado en rubíes con cono de medición de MD. Carcasa resistente monobloque; antimagnética. **Swiss Made.**

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Suministro:

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centrado n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Nota:

Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01: margen de desviación 10 μm , margen de desviación total 13 μm , error de histéresis 3 μm .

Descripción técnica

Ø de carcasa	29 mm
Margen de desviación total f_{tot}	13 μm
Lectura	0,01 mm
Margen de desviación f_e	10 μm
Fuerza de medición	0,06 N
Margen de medición por cada dirección	0,25 mm
Error de histéresis f_u	3 μm
Ángulo de giro	2×120 grados
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Longitud de brazo palpador	36,53 mm
Ø bola de medición	2 mm
Norma	DIN 2270
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

Servicios

Calibración Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibración DAkkS Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG

Accesorios

Soporte cuadrangular para comparador pequeño	436510
Palpador de MD, longitud de brazo palpador 36,5 mm Ø bola de medición 1 mm	436317 1
Palpador de MD, longitud de brazo palpador 36,5 mm Ø bola de medición 2R mm	436317 2R
Palpador de MD, longitud de brazo palpador 36,5 mm Ø bola de medición 2 mm	436317 2
Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm	359680 120
Soporte de centraje Tipo	436512