

# AEG

## Sierra de sable, Tipo: US1300XE



### Datos de pedido

Número de pedido	078225 US1300XE
GTIN	4002395197675
Clase de artículo	07A

### Descripción

**Ejecución:**

Potente **sierra de sable AEG** de 1300 W, ideal para cortes en madera, plástico, tubos y perfiles metálicos.

**Suministro:**

Incluye maleta de transporte, hoja de sierra.

**Nota:**

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

### Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	18,5 m/s <sup>2</sup>
Quality Dress	US1300XE
Particularidad	FIXTEC
Número de carreras	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Consumo de potencia	1300 W
Longitud de carrera	30 mm
Peso	3,8 kg
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sierra

---

**Accesorios**

Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1122EF	588600 1122EF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922EF	588600 922EF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1155CHM	588600 1155CHM
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922BF	588600 922BF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1122BF	588600 1122BF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922EHM	588600 922EHM