



Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 35 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	630335
GTIN	4000896178513
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M3 – M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.

Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 – M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M3 – M5 y para Torx® interiores con rosca M3 – M8.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 5 ud. tam. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Puntas, C 6,3 para Torx® interior con espiga: 7 uds. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 ud. tam. 1; 2; 3

Puntas, C 6,3 para Pozidriv: 3 ud. tam. 1; 2; 3

Puntas, C 6,3, para ranura: 3 ud. tam. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Destornillador para puntas: 1 ud. de inserto cuadrado de 1/4 pulgada - asiento de puntas de 1/4 pulgada

Prolongaciones: 2 uds. tam. 55 y 101,5 mm

Carraca: 1 ud.

Almacenamiento en: Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	hexagonal
Número de piezas	35
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5,5-14 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-7 mm
Embalaje	Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos
Longitud	180 mm
Anchura	150 mm
Altura	54 mm
Tipo de producto	Llave de vaso