

CARTEC**Cáncamo, Ø de rosca: M30**

Datos de pedido

Número de pedido	086486 M30
GTIN	8013429800177
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Punto de anclaje atornillable, giratorio en 360°, para la elevación de cargas pesadas, con rodamiento de bolas, 100 % a prueba de agrietamiento, **certificado por DGUV, factor de seguridad 4** en todas las direcciones.

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Capacidad de carga WLL SF 4:1: 5,3 t

Anchura asiento en perno A: 45 mm

Anchura ojal B: 22 mm

Medida C: 65 mm

Ø perno D: 75 mm

Medida E: 80 mm

Descripción técnica

Anchura ojal B	22 mm
Ø perno D	75 mm
Anchura asiento en perno A	45 mm

Medida E	80 mm
Medida C	65 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	5,3 t
Altura H	165 mm
Ø de rosca	M30×35
Tipo de producto	Cáncamo