

CARTEC**Cáncamo, Ø de rosca: M24**

Datos de pedido

Número de pedido	086486 M24
GTIN	8013429800139
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Punto de anclaje atornillable, giratorio en 360°, para la elevación de cargas pesadas, con rodamiento de bolas, 100 % a prueba de agrietamiento, **certificado por DGUV, factor de seguridad 4** en todas las direcciones.

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Capacidad de carga WLL SF 4:1: 3,15 t

Anchura asiento en perno A: 40 mm

Anchura ojal B: 18 mm

Medida C: 70 mm

Ø perno D: 58 mm

Medida E: 68 mm

Descripción técnica

Ø perno D	58 mm
Medida C	70 mm
Anchura asiento en perno A	40 mm

Anchura ojal B	18 mm
Medida E	68 mm
Altura H	153 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	3,15 t
Ø de rosca	M24×30
Tipo de producto	Cáncamo