

CARTEC**Cáncamo, Ø de rosca: M20**

Datos de pedido

Número de pedido	086486 M20
GTIN	8013429800092
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Punto de anclaje atornillable, giratorio en 360°, para la elevación de cargas pesadas, con rodamiento de bolas, 100 % a prueba de agrietamiento, **certificado por DGUV, factor de seguridad 4** en todas las direcciones.

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Capacidad de carga WLL SF 4:1: 2 t

Anchura asiento en perno A: 34 mm

Anchura ojal B: 16 mm

Medida C: 57 mm

Ø perno D: 50 mm

Medida E: 61 mm

Descripción técnica

Ø perno D	50 mm
Medida E	61 mm
Anchura asiento en perno A	34 mm

Anchura ojal B	16 mm
Medida C	57 mm
Altura H	131 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	2 t
Ø de rosca	M20×30
Tipo de producto	Cáncamo