


Garant**Chapas perforadas para el lado posterior, adecuadas para tablero de trabajo de longitud: 1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	920365 1500
GTIN	4062406120801
Clase de artículo	91S

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero fina doblada con \square 9x9 mm a intervalos de 37 mm.

Para la fijación posterior a los puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para sollicitación ligera. Las chapas perforadas se atornillan por dentro al arriostramiento transversal trasero.

Idóneo para:

Puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para cargas ligeras n.º 920301 – 920306.

Suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Anchura	1245 mm
Profundidad	70 mm
Peso	7,4 kg
Altura	334 mm
Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9x9 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Panel posterior