


Garant**Chapas perforadas laterales 2 piezas, Tipo: 750****Datos de pedido**

Número de pedido	920360 750
GTIN	4062406120795
Clase de artículo	91S

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero fina doblada con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.
Para la fijación lateral a los puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para sollicitación ligera. Las chapas perforadas se atornillan por dentro al arriostramiento transversal.
Juego de 2 piezas.

Idóneo para:

Puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para cargas ligeras n.º 920301 – 920306.

Suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Altura	146 mm
Peso	0,6 kg
Anchura	536 mm
Profundidad	73 mm
Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Panel lateral