

Garant**Pies de rey, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410100 300
GTIN	4062406122157
Clase de artículo	40Z

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Corredera optimizada ergonómicamente.

Superficies de medición con lapeado de precisión. Sin varilla de profundidad.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

División	1/128 pul
División	1/20 mm
Embalaje	Estuche
Lectura	0,05 mm
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385
Longitud del pico	64 mm
Calibración	A1
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm

Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300