

**Garant****Pies de rey Nonio 1 / 50, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410105 200
GTIN	4062406122164
Clase de artículo	40Z

**Descripción****Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Corredera optimizada ergonómicamente. Lectura mejor mediante escala aplanada de color.

Superficies de medición con lapeado de precisión.

**Partes opcionales:**

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

**Descripción técnica**

División	1/50 mm
Calibración	A1
Embalaje	Estuche
Lectura	0,02 mm
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Longitud del pico	50 mm
División	1/128 pul
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	Ø 1,6

Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	$\pm 0,03$ mm
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

### Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200