



## Micrómetro para exteriores digital con husillo deslizante, i-wi, Alcance de medición: 25-50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	421605 25-50
GTIN	4059192058852
Clase de artículo	43A

### Descripción

#### Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con **cifras de 10 mm** en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de **tolerancia con límites de aviso adicionales**. El operador puede reconocer fácilmente cuándo la pieza de trabajo se encuentra dentro de los límites de tolerancia. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

#### Descripción:

- **El avance de paso de husillo de 5 mm por vuelta reduce el tiempo de ajuste.**
- **El husillo no giratorio no daña las superficies de medición.**

#### Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

#### Partes opcionales:

Radioreceptor i-wi n.º 498912 STICK.

### Descripción técnica

Paso de husillo	5 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Límite de error	2 µm
Lectura	0,00005 pul
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Altura de las cifras pantalla LCD	10 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Capacidad de medición	25 - 50 mm
Lectura	0,001 mm
Calibración	B2
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Seguridad del valor de medición	Sistema de bloqueo de referencia MAHR
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

## Accesorios

Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK

498912 STICK