

**Garant****Juego de verificadores de interiores de precisión, Capacidad de medición: 18-150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	435192 18-150
GTIN	4045197726360
Clase de artículo	41C

**Descripción****Ejecución:**

Verificador de interiores de precisión por comparación de dos puntos con plato de centrado. Modelo estable **ligero** con **elementos de plástico reforzado con fibra de carbono**, por lo tanto menor **dilatación térmica** y mayor **protección contra la corrosión**. La protección de las manos en el mango reduce adicionalmente los efectos de la temperatura. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno de medición por medio de segmento de levas. Ajustable a distintos  $\varnothing$  por medio de pernos de medición fijos con bola de acero templado.

**Modelo de texto publicitario:**

- **Modelo estable ligero con elementos de PRFC.**
- **Menor dilatación térmica.**
- **Mayor protección contra la corrosión.**

**Aplicación:**

Para la medición precisa de taladros en cuanto a  $\varnothing$ , concentricidad y cilindricidad, medición de perfiles interiores.

**Suministro:**

2 verificadores de interiores de precisión n.º 435190, adicionalmente con prolongaciones y anillos de medición.

**Partes opcionales:**

Cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

**Nota:**

En caso de empleo de cuadrantes indicadores se requiere además una prolongación n.º 434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º 434900 tam. 16.

## Descripción técnica

Número de discos de medición	5
Profundidad de medición	146 - 178 mm
Número de pernos de medición	20
Capacidad de medición	18 - 150 mm
Precisión de repetición sin reloj comparador	1 µm
Norma	Norma de fábrica
Embalaje	caja estable
Calibración	S9
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

## Servicios

Calibración Juego de verificadores de interiores de precisión Capacidad de medición 18-150 mm	020580 18-150
---	---------------

## Accesorios

Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Verificador de interiores de precisión Capacidad de medición 18-35 mm	435190 18-35
Reloj comparador con protección contra golpes Capacidad de medición / Ø de carcasa 10/58 mm	432110 10/58
Verificador de interiores de precisión Capacidad de medición 50-150 mm	435190 50-150

Punta de acero Tipo 16	434900 16
Reloj comparador finocon protección contra golpes Capacidad de medición / Ø de carcasa 1/58 mm	433090 1/58