



Máscara de soldadura automática optrel® crystal 2.0, Tipo: CRYSTAL



Datos de pedido

Número de pedido	097942 CRYSTAL
GTIN	7640127617120
Clase de artículo	09U

Descripción

Ejecución:

El casco de soldadura automático optrel® Crystal 2.0 permite mediante una nueva técnica un **estado claro del nivel de protección 2**, con lo cual es posible una visión excelente de la pieza de trabajo antes y después del proceso de soldadura. La percepción del color en estado claro es extraordinariamente realista, y en estado oscuro se obtiene una vista del baño de soldadura **más rica en contraste y más precisa en los detalles.**

Niveles de protección oscuros: 4 – 12.

- **Nivel claro: 2**
- **Con pila de litio de 3 V (vida útil 2500 horas)**
- **Color: plata**
- **Campo visual filtro de soldadura: 50×100 mm**

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG y de plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Tiempo de conmutación de claro a oscuro: 0,1 ms

Tiempo de conmutación de oscuro a claro: 100 - 200 ms

Clasificación según EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Descripción técnica

Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Tiempo de conmutación de claro a oscuro	0,1 ms
Clasificación según EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Tiempo de conmutación de oscuro a claro	100 - 200 ms
Tipo de producto	Máscara de soldadura