

Garant**Caperuza de rectificado (CER), Grano 150, Ø, longitud de caperuzas de rectificado, forma: 1317A****Datos de pedido**

Número de pedido	553038 1317A
GTIN	4062406122768
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un **aglomerado del grano optimizado**.

Grano de cerámica (CER) ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las **caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

Descripción técnica

Forma	A
Ø caperuzas de rectificado	13 mm

Longitud caperuzas de rectificado	17 mm
N.º revoluciones recomend.	16000 min ⁻¹
Tamaño de grano	150
Atributo del nombre de producto	Grano 150
Tipo de producto	Caperuza de rectificado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		