

Garant GRIDLINE

**Estante extraíble 200 kg, 26×20G, Altura de montaje: 75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	930656 75
GTIN	4062406122928
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

**Idóneo para:**

Armario auxiliar 30×28G.

**Suministro:**

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

**Nota:**

No apto para el montaje en carcasas móviles.

**Descripción técnica**

Anchura útil en G	26
Anchura útil	650 mm
Profundidad útil	500 mm
Cajones superficie útil en G	26×20
Profundidad útil en G	20
Peso	10,75 kg
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Altura de montaje	75 mm

con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×20G
Tipo de producto	Estante extraíble