

3M Roloc™**Muela de limpieza gruesa (SiC), Ø 50,8 mm, Modelo de material no tejido: XCRS****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 554056 XCRS |
| GTIN | 50638060215383 |
| Clase de artículo | 53M |

Descripción**Ejecución:**

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embotan. **Estabilidad en los cantos, rendimiento de eliminación y durabilidad extremadamente elevados.** Ideal para eliminar escamas.

Aplicación:

Para desoxidar, deslazar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Denominación 3M | XT-DR |
| Velocidad de giro máxima | 18000 min ⁻¹ |
| Grado de finura | extra basta |
| Ø de muela | 50,8 mm |
| Grado dureza | muy duro |
| Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) |
| Símbolo de medio abrasivo | SiC |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % |
| Atributo del nombre de producto | Ø 50,8 mm |
| Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| Piedra | adecuado con restricciones | | |
| Barnices | adecuado | | |
| Uni | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |