

Garant GRIDLINE

Estante extraíble 200 kg, 26×24G, Altura de montaje: 75mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931186 75 |
| GTIN | 4062406122966 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

Idóneo para:

Armario auxiliar 30×28G.

Suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

No apto para el montaje en carcasas móviles.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Cajones superficie útil en G | 26×24 |
| Anchura útil | 650 mm |
| Anchura útil en G | 26 |
| Profundidad útil | 600 mm |
| Profundidad útil en G | 24 |
| Peso | 13,8 kg |
| Intervalo de empleo | Armario para herramientas |
| con cajones desbloqueo individual | no |

| | |
|---|---|
| Altura de montaje | 75 mm |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 26×24G |
| Tipo de producto | Estante extraíble |