

Garant GRIDLINE

Estante extraíble 200 kg, 36×24G, Altura de montaje: 75mm**Datos de pedido**

Número de pedido	931366 75
GTIN	4062406123017
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

Suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

No apto para el montaje en carcasas móviles.

Descripción técnica

Profundidad útil en G	24
Profundidad útil	600 mm
Anchura útil	900 mm
Anchura útil en G	36
Cajones superficie útil en G	36×24
Peso	17,5 kg
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
con cajones desbloqueo individual	no
Altura de montaje	75 mm

Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×24G
Tipo de producto	Estante extraíble