

Garant GRIDLINE

Estante extraíble 75 kg, 20×20G, Tipo: 75**Datos de pedido**

Número de pedido	932035 75
GTIN	4062406122973
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Estante extraíble con **extensión total 100 %** 20×20G. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

Idóneo para:

Armario auxiliar 24×28G.

Suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

No apto para el montaje en carcasas móviles.

Descripción técnica

Anchura útil en G	20
Cajones superficie útil en G	20×20
Profundidad útil en G	20
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	20x20G
Anchura útil	500 mm
Profundidad útil	500 mm
Tipo de producto	Estante extraíble