

Garant**Soporte para caperuzas de rectificado, Ø del cabezal, longitud de cabezal, forma: 1015G**

Datos de pedido

Número de pedido	553100 1015G
GTIN	4062406123864
Clase de artículo	51E

Descripción

Ejecución:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. **Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero.

Aplicación:

Principalmente en la construcción de herramientas para trabajos de acabado en puntos de difícil acceso.

Idóneo para:

Caperuzas de rectificado n.º 553035 – 553328.

Descripción técnica

Ø del cabezal	10 mm
Velocidad de giro máxima	45000 min ⁻¹
Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	15 mm
Tipo de producto	Soporte para caperuzas de rectificado

