


Garant**Abanico lijador (CER), Grano 80, Ø cabezal×Ancho cabezal: 20X20mm**

Datos de pedido

Número de pedido	554160 20X20
GTIN	4062406123901
Clase de artículo	51E

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con **grano de cerámica (CER)**.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Velocidad de giro máxima	38200 min ⁻¹
Ø de mango	6 mm
N.º revoluciones recomend.	20000 min ⁻¹
Anchura de cabeza	20 mm
Ø del cabezal	20 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	Grano 80
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		