


**Garant****Abanico lijador (CER), Grano 120, Ø cabezal×Ancho cabezal: 20X20mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	554170 20X20
GTIN	4062406123918
Clase de artículo	51E

## Descripción

### Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.  
Láminas abrasivas recubiertas con **grano de cerámica (CER)**.

### Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

## Descripción técnica

Ø de mango	6 mm
N.º revoluciones recomend.	20000 min <sup>-1</sup>
Anchura de cabeza	20 mm
Ø del cabezal	20 mm
Tamaño de grano	120
Velocidad de giro máxima	38200 min <sup>-1</sup>
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	Grano 120
Tipo de producto	Abanico lijador

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		