

Garant GRIDLINE

Puesto de trabajo para sustancias peligrosas, Anchura: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	981120 1500
GTIN	4062406121075
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo GridLine Vario, compuesto de pies regulables en altura, estante de almacenamiento y panel posterior de chapa de acero, así como revestimiento lateral con perforación cuadrada. Tablero de trabajo Eterlux de 50 mm de grosor, resistente al aceite, a la grasa, los ácidos y bases débiles.

Profundidad = 750 mm

Lacado:

Pie de soporte con regulación manual de la altura, estante de almacenamiento y panel posterior gris claro RAL 7035 gris claro, panel lateral antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Intervalo de regulación de altura	950 - 1100 mm
Anchura	1500 mm
Profundidad	750 mm
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura para puesto de trabajo	950-1100 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg

Ejecución regulación de la altura	mecánico
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Puesto de trabajo para sustancias peligrosas