


3M**Muela de limpieza gruesa (SiC), CG-DC, Ø de muela: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	555938 150
GTIN	53134375440955
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.

Elevados niveles de eliminación para trabajos de limpieza universales.

Aplicación:

Uso radial en ejes y lijadoras rectas flexibles. Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	4000 min ⁻¹
Ø de perforación	13 mm
Ø de muela	150 mm
Espesor	15 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC

Grado dureza	duro
Grado de finura	extra basta
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	CG-DC
Tipo de producto	Material no tejido de limpieza gruesa

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Mandrino de sujeción Número de discos para sujetar 1-2	556380 1-2
--	------------

Mandrino de sujeción Número de discos para sujetar 1

556380 1