

**Garant**
**Juego de mandrinado de precisión Ø 86 – 302 mm, Unión: HW63**

**Datos de pedido**

Número de pedido	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Clase de artículo	29W

**Descripción**
**Ejecución:**

Juego de husillos de precisión completo para **Ø 86-302 mm**, con cabezal de husillo n.º 237571, soporte de plaquita reversible y accesorios en la maleta. **Ampliable** con soporte de plaquita n.º 237573 242-402 **hasta Ø 402 mm**.

**Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el Ø.**

**Aplicación:**

Para soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo CC..09T3.

**Suministro:**

1 cabezal de mandrinado: 237571 HW63

1 soporte de plaquita de cada: n.º 237573 86-138 para Ø 86 – 138

n.º 237573 136-220 para Ø 136 – 220

n.º 237573 188-302 para Ø 188 – 302

1 apoyo de escariador de mano de cada: n.º 237574 86 para n.º 237573 86-138

n.º 237574 136 para n.º 237573 136-220, 188-302 y 242-402

1 placa de compresión de cada: n.º 237575 86 para n.º 237573 86-138

n.º 237575 136 para n.º 237573 136-220, 188-302 y 242-402

1 plaquita: n.º 260058 CU7010 (o utilizar CC.. 09T3)

**Pieza de repuesto:**

Tornillo para plaquita de corte n.º 219805.

**Recomendación:**

De preferencia con plaquitas n.º 237697 y n.º 237698.

**Descripción técnica**

Unión	HW63
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

**Accesorios**

Placa de compresión Para Ø 136 - 402 mm Tipo 136 mm	237575 136
Apoyo Ø 86 - 138 mm Tipo 136 mm	237574 136
Placa de compresión Para Ø 136 - 402 mm Tipo 86 mm	237575 86
CC. T 09T304 Clase CU7010	260058 CU7010
Soporte de plaquita para intervalo de husillo Ø 242 – 402 mm Tipo 136-220	237573 136-220
Cabezal de husillo Ø 86 – 402 mm Unión HW63	237571 HW63
Apoyo Ø 86 - 138 mm Tipo 86 mm	237574 86
Soporte de plaquita para intervalo de husillo Ø 242 – 402 mm Tipo 86-138	237573 86-138
Soporte de plaquita para intervalo de husillo Ø 242 – 402 mm Tipo 188-302	237573 188-302
Juego de mandrinado de precisión Ø 86 – 302 mm Unión 1	237570 1