

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete derecha, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/12HPmm



Datos de pedido

Número de pedido	320310 63/12HP
GTIN	2050002004788
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínimo D ₁ mín.	80 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Distancia entre puntas eje f	45 mm
Pieza de repuesto	S01
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Ø de mango	63 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	derecha
Norma asiento	ISO 26623-1

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete