

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/12HPmm**Datos de pedido**

Número de pedido	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Clase de artículo	36D

Descripción**Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Ø de mango	63 mm
Pieza de repuesto	S01
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Ø perforación previa mínimo D ₁ mín.	80 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Distancia entre puntas eje f	45 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1

Refrigeración interior

sí

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete