

SWISS TOOLS

## Soporte de torneado de apriete derecha, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/11HPmm



### Datos de pedido

Número de pedido	320330 63/11HP
GTIN	2050002004801
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.  
Perno de sujeción PSC a petición.

### Descripción técnica

Pieza de repuesto	S05
Distancia entre puntas eje f	45 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Ø perforación previa mínimo D <sub>1</sub> mín.	80 mm
Ø de mango	63 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Adaptador	PSC
Tipo de boca	derecha
Norma asiento	ISO 26623-1

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete