

SWISS TOOLS

**Soporte de torneado de apriete derecha, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/16HPmm****Datos de pedido**

Número de pedido	320350 63/16HP
GTIN	2050002004849
Clase de artículo	36D

**Descripción****Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Pieza de repuesto	S07
Ø perforación previa mínimo D <sub>1</sub> mín.	80 mm
Ø de mango	63 mm
Distancia entre puntas eje f	45 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	derecha
Norma asiento	ISO 26623-1

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete