


SWISS TOOLS

## Soporte de torneado de apriete neutro, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 6311-130HPmm



### Datos de pedido

Número de pedido	320370 6311-130HP
GTIN	2050001961709
Clase de artículo	36D

### Descripción

**Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.  
Perno de sujeción PSC a petición.

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø de mango	63 mm
Pieza de repuesto	S05
Longitud de voladizo medida A	130 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	neutro
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

