

SWISS TOOLS

## Soporte de torneado de apriete neutro, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 6316-100HPmm



### Datos de pedido

Número de pedido	320380 6316-100HP
GTIN	2050002004863
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.  
Perno de sujeción PSC a petición.

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Pieza de repuesto	S07
Ø de mango	63 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	neutro
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

