



Lijadora vibratoria, Tipo: SPS140



Datos de pedido

Número de pedido	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:

Lijadora vibratoria ligera y manejable de 260 W:

- Las cómodas superficies de apoyo para las manos permiten la distribución uniforme de la presión.
- Sistema de fijación DUO para el asiento exacto del papel abrasivo con sujeción por apriete o Cierre por adherencia.
- Aspiración de polvo integrada mediante papel de lija con 10 taladros.
- Conexión directa para sistema de aspiración externo o bolsa para polvo.

Suministro:

Incluye cable de red 4 m, bolsa para polvo, placa de punzonado, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará tela de esmeril adecuado en el n.º 556980 y sig. Encontrará papel de lija con cierre por adherencia adecuado en el n.º 557620.

Embalaje: Maleta de transporte

Consumo de potencia: 260 W

Papel de lija longitud (Cierre por adherencia): 105 mm

Papel de lija anchura (Cierre por adherencia): 115 mm

Papel de lija longitud (abrazadera): 140 mm

Papel de lija anchura (abrazadera): 115 mm

Carrera de circuito oscilante: 1,6 mm

Descripción técnica

Papel de lija anchura (abrazadera)	115 mm
Vibraciones máximas según EN	< 8,5 m/s ²
Peso	1,6 kg
Papel de lija alojamiento sujeción Cierre por adherencia	sí
Papel de lija longitud (abrazadera)	140 mm
Papel de lija alojamiento sujeción de apriete	sí
Consumo de potencia	260 W
Papel de lija longitud (Cierre por adherencia)	105 mm
Carrera de circuito oscilante	1,6 mm
Quality Dress	SPS140
Número de oscilaciones	28000 min ⁻¹
Papel de lija anchura (Cierre por adherencia)	115 mm
Disposición de los agujeros	10 veces
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Lijadora vibratoria

Accesorios

Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 80	556980 80
Juego de papel de lija de 10 piezas Con 10 agujeros Tamaño de grano 60	557620 60
Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 150	556980 150
Juego de papel de lija de 10 piezas Con 10 agujeros Tamaño de grano 240	557620 240
Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 240	556980 240
	556980 400

Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 400

Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 600

556980 600

Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 60

556980 60

Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 40

556980 40

Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 320

556980 320

Juego de papel de lija de 10 piezas Con 10 agujeros
Tamaño de grano 120

557620 120

Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 100

556980 100

Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 120

556980 120

Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible Tamaño de grano 180

556980 180

Juego de papel de lija de 10 piezas Con 10 agujeros
Tamaño de grano 80

557620 80