

Garant GRIDLINE

**Carcasa de cajonera 24G móvil, 20×20G, Altura carcasa / cantidad de cajones: 600/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de cajonera 24G en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Cubierta con estera de goma acanalada, reborde contra caída por rodadura y tiradores deslizantes de 2 componentes Haptoprene®.

Con 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección orientables provistas de rodamientos de bolas (rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria) Ø 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras.

Cajones con **desbloqueo individual monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 75, 100, 150, 200

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

No desplazar bajo puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente n.º 920301 – 920316.

## Descripción técnica

Cajón profundidad útil	500 mm
Número puertas	0
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Anchura	620 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
ComfortClose	no
Superficie de rodadura sin huella	sí
Carcasa de cajonera, altura	600 mm
Altura	800 mm
Cajón anchura útil en G	20
Capacidad de carga bandeja superior	50 kg
Peso	69 kg
con reborde contra caída por rodadura	sí
Altura útil	525 mm
Carcasa de cajonera altura útil	525 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Cajones superficie útil en G	20x20
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cantidad de cajones	4
Profundidad	740 mm

Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Carcasa superior abierta	no
Número de estantes extraíbles	0
Altura útil para cajones	525 mm
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Contenedor rodante de taller

## Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 75 mm	927805 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 100 mm	927805 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 150 mm	927805 150
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 20	951020 20
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 200 mm	927805 200
Carcasa 24G transportable, para equipamiento por el propio usuario con cajones Altura carcasa 600 mm	927730 600
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21