

 steinel

**Juego de barras adhesivas, 20 piezas, Número de producto del fabricante:
050092**



Datos de pedido

Número de pedido	083388 050092
GTIN	4007841050092
Clase de artículo	07E

Descripción

Ejecución:

Barras de adhesivo con poco goteo de Ø 11 mm. Barra de adhesivo **“Universal”**. Temperatura 190 °C.

Idóneo para:

Pistola de termopegado Glue PRO 300 n.º 083386.

Descripción técnica

Quality Dress	050092
Color	transparente
Temperatura de fusión	190 °C
Número de piezas	20
Resistencia manual al cabo de	15 s
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Papel

adecuado para material	PC
adecuado para material	PE
adecuado para material	Vidrio
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Cerámica
adecuado para material	ABS
adecuado para material	PMMA
adecuado para material	PP
Propiedad	exento de disolventes
Resistencia funcional según	60 s
Diámetro barra adhesiva	11 mm
Temperatura de almacenamiento	4 - 30 °C
Longitud	30 cm
Forma	fijo
Peso	600 g
Tipo de producto	Adhesivo