

Garant GRIDLINE

**Carcasa de cajonera 24G móvil, 20×20G, Altura carcasa / cantidad de cajones:
700/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera 24G en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Cubierta con estera de goma acanalada, reborde contra caída por rodadura y tiradores deslizantes de 2 componentes Haptoprene®.

Con 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección orientables provistas de rodamientos de bolas (rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria) Ø 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras.

Cajones con **desbloqueo individual monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

No desplazar bajo puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente n.º 920301 – 920316.

Descripción técnica

Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Superficie de rodadura sin huella	sí
Cajón profundidad útil en G	20
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Profundidad	740 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Cantidad de cajones	5
Altura	900 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
con reborde contra caída por rodadura	sí
Carcasa de cajonera altura útil	625 mm
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
ComfortClose	no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Número puertas	0
Anchura	620 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Peso	80 kg
Cajón anchura útil en G	20
Capacidad de carga bandeja superior	50 kg
Cajón anchura útil	500 mm
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Altura útil	625 mm

Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Altura útil para cajones	625 mm
Número de estantes extraíbles	0
Carcasa superior abierta	no
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Contenedor rodante de taller

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 125 mm	927805 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 75 mm	927805 75
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 20	951020 20
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 250 mm	927805 250
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 100 mm	927805 100
Carcasa 24G transportable, para equipamiento por el propio usuario con cajones Altura carcasa 700 mm	927730 700
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21