

Garant**Cinta de sierra metálica 34 × 5090, Dientes por pulgada: 2/3H****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 173865 2/3H |
| GTIN | 4062406125394 |
| Clase de artículo | 11S |

Descripción**Ejecución:**

Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento GARANT con **filo de diente M42** y cinta soporte flexible especial, con mayor capacidad de carga del lomo.

Aplicación:

Dentado combinado 0° – muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).

Dentado combinado 10° – universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).

Dentado normal 0° – Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.

Dentado normal 10° – Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

Nota:

Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Longitud | 5090 mm |
| Espesor | 1,1 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Dentado | combi |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados |
| Material de corte | HSS Co 8 |
| Tipo de producto | Cinta de sierra metálica |