

**Garant****Cinta de sierra metálica 41 × 4115, Dientes por pulgada: 2/3H****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 173868 2/3H   |
| GTIN              | 4062406125417 |
| Clase de artículo | 11S           |

**Descripción****Ejecución:**

**Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento GARANT** con **filo de diente M42** y cinta soporte flexible especial, con mayor capacidad de carga del lomo.

**Aplicación:**

**Dentado combinado 0°** – muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).

**Dentado combinado 10° – universal** para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).

**Dentado normal 0°** – Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.

**Dentado normal 10°** – Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

**Nota:**

**Inserción de una cinta nueva:** Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.

**Descripción técnica**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Longitud                  | 4115 mm                  |
| Espesor                   | 1,3 mm                   |
| Anchura                   | 41 mm                    |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados                |
| Dentado                   | combi                    |
| Material de corte         | HSS Co 8                 |
| Tipo de producto          | Cinta de sierra metálica |