



Lima de diamante flexible, Granulación: D126µm



Datos de pedido

Número de pedido	529120 D126
GTIN	4007220004951
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Portador de plástico muy delgado **por un lado** dotado de grano de rectificado de diamante.
Altura con revestimiento 0,5 mm.

Aplicación:

Ideal para trabajos de rectificado finos en superficies cóncavas y convexas o en ranuras delgadas.
Máxima flexibilidad, máximo radio de flexión 15 mm.

Descripción técnica

Tamaño de grano	D126
Grado de finura	medio
Medida	14×165 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Anchura	14 mm
Altura	0,5 mm
Longitud	165 mm
Radio de flexión máximo	15 mm
Tipo de producto	Lima de diamante

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		