

Garant**Pie de rey digital IP54 con salida de datos incluido juego de accesorios,
Alcance de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412840 150
GTIN	4062406127367
Clase de artículo	41A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey digital con amplia selección de accesorios: **permite la medición de escotaduras, ranuras y distancias entre perforaciones.**

- **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.**
- **Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente.**
- **Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

1 pie de rey digital **IP54** con salida de datos n.º 412680 tam. 150.

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

2 pares de insertos de medición cortos y largos.

3 pares de insertos de medición con discos de medición Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 pares de insertos de medición con cono de medición Ø 9 mm, 60° y Ø 12 mm, 60°.

1 par de insertos de medición con cilindro de medición Ø 1,5×9 mm.

1 sistema de resorte para una presión de medición constante.

1 llave acodada.

1 puente de medición de profundidad 75 mm.

Incluye caja de plástico estable.

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 tam. B.

Descripción técnica

Lectura	0,0005 pul
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Lectura	0,01 mm
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Longitud del pico	40 mm
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Norma	ISO 13385
Altura de las cifras pantalla LCD	11,5 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

021010 200

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Pie de rey digitalIP54 con salida de datos Capacidad de medición 150 mm	412680 150
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236