



## Llave estrella de carraca cuádruple "4 en 1", Tipo: 9-15



### Datos de pedido

Número de pedido	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

#### Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

### Descripción técnica

Anchura de llave <sub>1</sub>	9 mm
Anchura de llave <sub>4</sub>	15 mm
Anchura de llave <sub>3</sub>	14 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	11 mm
Altura máxima del anillo h <sub>2</sub>	16 mm
Ø máximo de anillo D1	23 mm
Altura máxima del anillo h <sub>1</sub>	14 mm
Longitud total L	180 mm
Ø máximo de anillo D2	30 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave