



## Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, pulgada, Ancho de llave: 11/16pul



### Datos de pedido

Número de pedido	614890 11/16
GTIN	4013288167439
Clase de artículo	63F

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.

El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

#### Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Longitud llave L: 235 mm

Anchura de boca b: 39 mm

Altura de boca  $h_1$ : 9 mm

Altura del anillo  $h_2$ : 11 mm

Ø anillo D: 33,8 mm

### Descripción técnica

Longitud llave L	235 mm
Altura del anillo $h_2$	11 mm
Ø anillo D	33,8 mm
Anchura de boca b	39 mm
Ancho de llave	11/16 pul
Altura de boca $h_1$	9 mm
Medidas anchos de llave	anglosajona

Quality Dress	6000 Joker Imperial
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	80
Ángulo de ajuste	4,5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	acero al cromo-molibdeno
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave