


Garant**Plaquita de corte perfil rectangular, HB720, Ø D_{mín} escotadura D1/D2:
12/14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273977 12/14
GTIN	4062406127381
Clase de artículo	21H

Descripción**Atención:**

Tamaño de pedido = Ø mín. ranurado.

Se pueden realizar mayores Ø de ranurado sin modificación.

D₁ = D_{mín.} Ø interior.

D₂ = D_{mín.} Ø exterior.

Versión L con mayor profundidad de ranurado t_{máx.}

Descripción técnica

Radio R	0,2 mm
Distancia entre puntas y centro L ₃	9 mm
Grosor de la placa T	7,7 mm
Avance f	0,01 - 0,02 mm/rev,
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	1,5 mm
Ancho de tronzado w	1 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	14 mm

Recubrimiento	TiCN
Clase	HB720
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	25 m/min	S
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
CuZn	adecuado	100 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		