


Garant
**Plaquita de corte perfil rectangular, HB720, Ø D_{mín} escotadura D1/D2:
9/14Lmm**

Datos de pedido

Número de pedido	273977 9/14L
GTIN	4062406127732
Clase de artículo	21H

Descripción
Atención:

Tamaño de pedido = Ø mín. ranurado.

Se pueden realizar mayores Ø de ranurado sin modificación.

$D_1 = D_{\text{mín.}} \text{ Ø interior.}$

$D_2 = D_{\text{mín.}} \text{ Ø exterior.}$

Versión L con mayor profundidad de ranurado $t_{\text{máx.}}$

Descripción técnica

Distancia entre puntas y centro L_3	9 mm
Avance f	0,01 - 0,02 mm/rev,
Radio R	0,2 mm
Grosor de la placa T	10,7 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	5 mm
Ancho de tronzado w	2,5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	14 mm

Recubrimiento	TiCN
Clase	HB720
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	25 m/min	S
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
CuZn	adecuado	100 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		