


**Garant****Plaquita de corte perfil redondo, HB720, Ø D<sub>mín</sub> escotadura D1/D2: 10/14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273979 10/14
GTIN	4062406127770
Clase de artículo	21H

**Descripción****Atención:**

Tamaño de pedido = Ø mín. ranurado.

Se pueden realizar mayores Ø de ranurado sin modificación.

D<sub>1</sub> = D<sub>mín.</sub> Ø interior.D<sub>2</sub> = D<sub>mín.</sub> Ø exterior.Versión L con mayor profundidad de ranurado t<sub>máx.</sub>**Descripción técnica**

Profundidad máxima de corte t <sub>máx.</sub>	3 mm
Grosor de la placa T	9,2 mm
Distancia entre puntas y centro L <sub>3</sub>	9 mm
Radio R	1 mm
Avance f	0,01 - 0,02 mm/rev,
Ancho de tronzado w	2 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	14 mm
Recubrimiento	TiCN

Clase	HB720
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	25 m/min	S
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
CuZn	adecuado	100 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		