



Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, pulgada, Ancho de llave: 3/4pul



Datos de pedido

Número de pedido	614890 3/4
GTIN	4013288167446
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.

El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Longitud llave L: 246 mm

Anchura de boca b: 42 mm

Altura de boca h_1 : 9,5 mm

Altura del anillo h_2 : 11 mm

Ø anillo D: 34,8 mm

Descripción técnica

Altura de boca h_1	9,5 mm
Anchura de boca b	42 mm
Ø anillo D	34,8 mm
Altura del anillo h_2	11 mm
Ancho de llave	3/4 pul
Longitud llave L	246 mm
Medidas anchos de llave	anglosajona

Quality Dress	6000 Joker Imperial
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	80
Ángulo de ajuste	4,5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	acero al cromo-molibdeno
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave