



Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, pulgada, Ancho de llave: 5/16pul



Datos de pedido

Número de pedido	614890 5/16
GTIN	4013288167354
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.

El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Longitud llave L: 144 mm

Anchura de boca b: 20 mm

Altura de boca h_1 : 5,5 mm

Altura del anillo h_2 : 7 mm

Ø anillo D: 18 mm

Descripción técnica

Anchura de boca b	20 mm
Ø anillo D	18 mm
Altura del anillo h_2	7 mm
Altura de boca h_1	5,5 mm
Longitud llave L	144 mm
Ancho de llave	5/16 pul
Medidas anchos de llave	anglosajona

Quality Dress	6000 Joker Imperial
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	80
Ángulo de ajuste	4,5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	acero al cromo-molibdeno
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave