

Garant**Barra de mandrinar MDI elíptico, derecha, Ø de mango DS / longitud de alcance L1: 12/64mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273969 12/64
GTIN	4062406128029
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.**

Forma elíptica para la máxima resistencia a la flexión.

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

Descripción técnica

Longitud total L	130 mm
Tornillo para plaquita	279810 1
Voladizo L ₁ de los soportes retraídos	64 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

